

Scheda tecnica dati

Amplificatore controllo doppio foglio

Cod. art.: 50106807

VDB 14B/2

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	14
Principio fisico	Capacitivo
	Ultrasuoni
Applicazione	Controllo doppio foglio

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	18 ... 30 V, CC
Uscite	
Numero uscite di commutazione digitali	7 pezzo(i)
Uscite di commutazione	
Tipo	Uscita di commutazione digitale
Uscita di commutazione 1	
Elemento di commutazione	Transistor, NPN
Uscita di commutazione 2	
Elemento di commutazione	Transistor, NPN
Uscita di commutazione 3	
Elemento di commutazione	Transistor, NPN
Uscita di commutazione 4	
Elemento di commutazione	Transistor, NPN

Comportamento temporale

Frequenza di commutazione	200 Hz
---------------------------	--------

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Sub-D

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio
Peso netto	450 g

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
----------------------	-------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Numero di poli	3 poli

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Numero di poli	5 poli

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
-------------------------	-----

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 54
Classe di protezione	III
Norme di riferimento	IEC 60947-5-2

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Sub-D, Assiale, female, 26 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Si Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PVC

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.