

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50129092

MTKZ 15-30 SET

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |           |
|----------------|-----------|
| Incluye        | 100       |
| Apropiado para | IPS 200i  |
|                | IPS 400i  |
|                | LSIS 472i |

Datos mecánicos

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Diseño                                      | Redondo          |
| Medida de montaje, espesor                  | 17,6 mm          |
| Medida de montaje, diámetro                 | 31 mm            |
| Superficie de reflexión, diámetro           | 15 mm            |
| Material del reflector                      | Plástico         |
| Material de soporte                         | Plástico         |
| Con polarización cambiante                  | No               |
| Denominación química material del reflector | PA               |
| Peso neto                                   | 154 g            |
| Tipo de fijación                            | Clip             |
| Tipo de reflector                           | Reflector        |
| Apropiado para diámetro del orificio de     | 14,5 ... 15,5 mm |
| Apropiado para espesor del material de      | 0,8 ... 5 mm     |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 45 °C |
| Temperatura de procesamiento     | 5 ... 45 °C   |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ECLASS 16.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

