

## Scheda tecnica dati


### Kit sensori di muting

Cod. art.: 426526

Set-AC-MLX.2-2SA

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Kit costituito da

|                                                                                   | Numero | Cod. art. | Designazione         | Articolo                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2      | 50139557  | PRK25C.D/PX-2000-M12 | Fotocellula a riflessione polarizzata | Applicazione: Riconoscimento di oggetti wrappati con film estensibile<br>Portata limite: 0,05 ... 10 m<br>Sorgente luminosa: LED, Rosso<br>Tensione di alimentazione: CC<br>Uscite di commutazione digitali: 1 pezzo(i)<br>Uscita di commutazione 1: Transistor, PNP, Commutante senza luce<br>Frequenza di commutazione: 1.500 Hz<br>Collegamento: Cavo con connettore circolare, 2.000 mm, M12, PUR, 4 poli |
|                                                                                   | 2      | 50022814  | TKS 50X50            | Riflettore                            | Forma costruttiva: Rettangolare<br>Dimensioni triple: 4 mm<br>Superficie riflettente: 47 mm x 48 mm<br>Materiale: Plastica<br>Supporto: Plastica<br>Denominazione chimica del materiale: PMMA8N<br>Fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo                                                                                                                                                                     |

## Dati tecnici

## Dati di base

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Serie      | Kit-AC                                                            |
| Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |

## Dati ottici

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata di esercizio | 0,05 ... 4 m, Con riflettore TKS 50x50<br>0,05 ... 8 m, con riflettore TK(S) 100x100 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Collegamento

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero di collegamenti      | 2 pezzo(i)                                      |
| <b>Collegamento 1</b>       |                                                 |
| Funzione                    | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                   |
| Lunghezza cavo              | 2.000 mm                                        |
| Grandezza della filettatura | M12                                             |
| Tipo                        | male                                            |
| Numero di poli              | 4 poli                                          |
| <b>Collegamento 2</b>       |                                                 |
| Funzione                    | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                   |
| Lunghezza cavo              | 2.000 mm                                        |
| Materiale della guaina      | PUR                                             |
| Grandezza della filettatura | M12                                             |
| Tipo                        | male                                            |
| Numero di poli              | 4 poli                                          |

## Dati meccanici





|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Peso netto                | 1.210 g                           |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021                  |
| Tipo di fissaggio         | Supporto in dotazione             |
| Tipo di sensori muting    | Fotocellule a riflessione PRK 25C |
| Numero di sensori muting  | 2 pezzo(i)                        |
| Numero di riflettori      | 2 pezzo(i)                        |

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27272792 |
| ECLASS 11.0              | 27272792 |
| ECLASS 12.0              | 27272792 |
| ECLASS 13.0              | 27272792 |
| ECLASS 14.0              | 27272792 |
| ECLASS 15.0              | 27272792 |
| ECLASS 16.0              | 27272792 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                   |
| Lunghezza cavo              | 2.000 mm                                        |
| Grandezza della filettatura | M12                                             |
| Tipo                        | male                                            |
| Numero di poli              | 4 poli                                          |

### Collegamento 2

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare                   |
| Lunghezza cavo              | 2.000 mm                                        |
| Materiale della guaina      | PUR                                             |
| Grandezza della filettatura | M12                                             |
| Tipo                        | male                                            |
| Numero di poli              | 4 poli                                          |