

Hoja técnica

Conector incorporado

Código: 50145962

AC-PLM-19

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M23
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Propiedades de cable

Número de conductores	19 Unidad(es)
-----------------------	---------------

Datos mecánicos

Peso neto	55 g
-----------	------

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 80 °C

Certificaciones


Índice de protección	IP 67
	IP 69K

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros




Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M23
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Conexión eléctrica

Pin	Color de conductor
1	Blanco
2	Marrón
3	Verde
4	Amarillo
5	Gris
6	Rosa
7	Azul
8	Rojo
9	Negro
10	Violeta
11	gris/rosa
12	Rojo / azul
13	blanco/verde
14	marrón/verde
15	blanco/amarillo
16	amarillo/marrón
17	blan/gris
18	gris/marrón
19	blanco/rosa



Conexión 2


Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 10.000 mm Material de cubierta: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 15.000 mm Material de cubierta: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 20.000 mm Material de cubierta: PUR

Accesorios

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Acodado, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M23, Acodado, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 10.000 mm Material de cubierta: PUR

Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.