

## Hoja técnica


### Placa de montaje

Código: 50142903

BTX 025M-W14

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Incluye                              | 2 arandelas de Ø 3,2 mm cada una |
|                                      | 2 tornillos M3 x 20              |
|                                      | 3 tornillos M4 x 16              |
|                                      | 3 tuercas de montaje M4          |
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
| Apropiado para                       | Sensores de la serie 15          |
|                                      | Sensores de la serie 25C         |

Datos mecánicos

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Peso neto                              | 46 g                       |
| Color de carcasa                       | Plata                      |
| Versión de la pieza de fijación        | Placa de montaje           |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Adecuado para tornillos M4 |
|                                        | Fijación pasante           |
| Tipo de fijación, del lado del equipo  | Adecuado para tornillos M3 |
|                                        | Enroscable                 |
| Material                               | Metal, aluminio            |
| Amortiguación de vibraciones           | No                         |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ECLASS 16.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

