

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50129779

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-010

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | CANopen                                |
|                         | DeviceNet                              |

Conexión

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Conexión 1                      |                        |
| Tipo de conexión                | Conector redondo       |
| Tamaño de rosca                 | M12                    |
| Tipo                            | Conector hembra        |
| Número de polos                 | 5 polos                |
| Codificación                    | Codificación A         |
| Versión                         | Axial                  |
| Conector redondo, LED           | No                     |
| Conexión 2                      |                        |
| Tipo de conexión                | Conector redondo       |
| Tamaño de rosca                 | M12                    |
| Tipo                            | Conector macho         |
| Número de polos                 | 5 polos                |
| Codificación                    | Codificación A         |
| Versión                         | Axial                  |
| Propiedades de cable            |                        |
| Número de conductores           | 4 Unidad(es)           |
| Color de cubierta               | Violeta                |
| Apantallado                     | Sí                     |
| Sin silicona                    | Sí                     |
| Versión de cable                | Cable de interconexión |
| Diámetro de cable (externo)     | 7 mm                   |
| Longitud de cable               | 1.000 mm               |
| Material de cubierta            | PUR                    |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                     |

Datos mecánicos

|               |       |
|---------------|-------|
| Núm. de llave | 13 mm |
| Peso neto     | 78 g  |

Operación e Indicación

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Esquemas de conexiones

