

Hoja técnica

Reflector

Código: 50136823

MTKS 7x7M.5

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Campo de aplicación	Alimentario y farmacéutico
---------------------	----------------------------

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	0,3 mm
Medida de montaje, anchura	12,5 mm
Medida de montaje, altura	18 mm
Medida de montaje, espesor	4 mm
Superficie de reflexión, altura	7 mm
Superficie de reflexión, anchura	7 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Acero inoxidable
Con polarización cambiante	Sí
Estructura de superficie activa	Mikrotriple
Peso neto	7,5 g
Tipo de fijación	Fijación pasante
Compatibilidad de materiales	Alcohol
	CleanProof+
	ECOLAB
	H2O2

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 65
	IP 67
	IP 69K

Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

