

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Apropiado para          | Lectores de código 2D manuales serie HCR 6200 |
| Apropiado para interfaz | RS 232                                        |
|                         | TTL                                           |

Conexión

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Conexión 1                      |                  |
| Tipo de conexión                | Sub-D            |
| Tipo                            | Conector hembra  |
| Número de polos                 | 9 polos          |
| Versión                         | Axial            |
| Conexión 2                      |                  |
| Tipo de conexión                | RJ41             |
| Conexión 3                      |                  |
| Tipo de conexión                | Conector redondo |
| Tamaño de rosca                 | Enchufable       |
| Tipo                            | Conector hembra  |
| Número de polos                 | 2 polos          |
| Versión                         | Axial            |
| Propiedades de cable            |                  |
| Número de conductores           | 9 Unidad(es)     |
| Color de cubierta               | Negro            |
| Apantallado                     | Sí               |
| Versión de cable                | Cable espiral    |
| Diámetro de cable (externo)     | 5 mm             |
| Longitud de cable               | 2.400 mm         |
| Material de cubierta            | PVC              |
| Aptitud para cadena de arrastre | No               |

Datos mecánicos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 115 g |
|-----------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

Conexión 2

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | Enchufable       |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 2 polos          |
| Versión          | Axial            |