

## Folha de dados técnicos

### Suporte de fixação

N.º do art.: 50124941

BTU 0300M-W

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Sistemas de posicionamento por código de barras
<b>Adequado para</b>	Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i

### Dados mecânicos

<b>Execução</b>	Cúbico
<b>Dimensões (L x A x C)</b>	55 mm x 57 mm x 14 mm
<b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal</b>	Alumínio
<b>Peso líquido</b>	115 g
<b>Cor da carcaça</b>	Prata
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de passagem
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Adequado para parafusos M4 Apertável com terminal Montagem em ranhura
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal
<b>Amortecimento de vibração</b>	Não

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

# Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

