

Hoja técnica

Set de soportes

Código: 560342

BT-SET-240BCS

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos	Barreras ópticas de seguridad
Apropiado para	Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300

Datos mecánicos

Peso neto	397 g
Tipo de fijación, del lado del sistema	Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo	Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación	Absorbedor de impactos
	Giratorio en 240°
Material de la pieza de fijación	Metal
Amortiguación de vibraciones	Sí


Clasificación

Número de arancel	73269098
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros


Soporte giratorio BT-SET-240BS



- a Tornillo M6
- b Absorbedor de impactos, rosca M6


Dibujos acotados

Soporte giratorio BT-SET-240CS




Dibujos acotados

Medidas de montaje



- a Distancia entre haces
- b Eje pivotante
- c Variante de fijación alternativa

Variantes de fijación



Dibujos acotados

Variantes de fijación

