

Teknik veri sayfası

Reflektör

Ürün no.: 50003188

TK 20x75

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Hayır
Üçlü boyutu	2,6 mm
Montaj ölçüsü genişliği	20,2 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	76 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	6,5 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	70 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	15 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	8 g
Montaj braketli türü	Arka sayfa yapıştırılabilir

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

