

Hoja técnica

Sistema de montaje

Código: 50129149

BTU 346M.6-D12

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos	Reflectores
	Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para	Reflector (M)TKS 30x50
	Reflector (M)TKS 40x60
	Reflector TKS 20x40
	Reflector TKS 50x50
	Sensores de la serie 46B

Datos mecánicos

Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable	V2A
Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Aluminio
Peso neto	54 g
Versión de la pieza de fijación	Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Para varilla 12 mm
	Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Tipo de pieza de fijación	Ajustable
	Giratorio en 360°
	Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Acero inoxidable
	Metal

Clasificación

Número de arancel	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

