

Technisch gegevensblad Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50146225

BT 708M-APCXL

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	BT 7xx
Geschikt voor productgroep	Metende lichtschermen
	Schakelende lichtschermen
Geschikt voor	Lichtschermen CML700i
	Lichtschermen CSL 505
	Lichtschermen CSL 710

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1)
	Spanningsvoorziening
	Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1)
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	200 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	5 -draads
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Staal, verzinkt
Nettogewicht	5.015 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Vrijblasinrichting met dwarsstroom-ventilator
Type bevestiging, installatiezijde	Montagearmen met boring M8
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerd met montagearmen
Werkende lengte	800 mm
Materiaal bevestigingsonderdelen	Staal
Trillingsdemping	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1)
	Spanningsvoorziening
	Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1)
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	200 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	5 -draads
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Leuze

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+24 V	Rood
2	n.c.	-
3	GNDIN	blauw
4	SWIN 1	Geel
5	SWOUT 1	wit

