


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50106906

KB-ROD4 plus-10000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Kabeleigenschappen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afgeschermd      | Ja               |
| Kabeluitvoering  | Verbindingskabel |
| Kabellengte      | 10.000 mm        |
| Materiaal mantel | PUR              |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27069190 |
| ECLASS 8.0         | 27069190 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 482 g |
|--------------|-------|

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

### Aansluiting 2

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker                                                               |
| Schroefdraadmaat | M12                                                                         |
| Type             | male                                                                        |
| Aantal polen     | 5 -polig                                                                    |
| Codering         | A-gecodeerd                                                                 |
| Uitvoering       | axiaal                                                                      |
| Vergrendeling    | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |