

## Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Nominale bedrijfsstroom                 | 4.000 mA |
| Nominale spanning (DIN EN 60664-1)      | 125 V    |
| Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 1.500 V  |

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Aansluiting 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
|------------------|------------------|

#### Kabeleigenschappen

|     |    |
|-----|----|
| AWG | 18 |
|-----|----|

### Mechanische gegevens

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Sleutelwijdte      | 18 mm      |
| Nettogewicht       | 29 g       |
| Insteekcycli, max. | > 50       |
| Kabeldoorvoer      | 4 ... 6 mm |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440104 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27440106 |
| ECLASS 11.0        | 27440106 |
| ECLASS 12.0        | 27440106 |
| ECLASS 13.0        | 27440106 |
| ECLASS 14.0        | 27440106 |
| ECLASS 15.0        | 27440106 |
| ECLASS 16.0        | 27440106 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC002498 |
| ETIM 7.0           | EC002925 |
| ETIM 8.0           | EC002925 |
| ETIM 9.0           | EC002925 |
| ETIM 10.0          | EC002925 |
| UNSPSC 26.08       | 32151900 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

### Aansluiting 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
|------------------|------------------|

## Toebehoren

### Voedingsadapters

|                                                                                     | Art.-nr.   | Benaming  | Artikel         | Beschrijving                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50110748 * | NT 24-24W | Voedingsadapter | Type netdeel: Stekkernetdeel<br>Uitgang: 24 V DC, 1 A<br>Ingang: 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |

## Toebehoren

**Art.-nr.****Benaming****Artikel****Beschrijving**

\* Benodigde accessoires, apart bestellen

**Opmerking**

↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.