

技术数据表

连接器

配件编号: 50120796

MK 358

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合 BCL 358i

接口

类型 EtherNet IP, EtherNet IP

连接

接口数量 4 个

连接1

功能 PWR/输入/输出软件

类型 端子

引脚数 5 个引脚

连接2

功能 HOST/BUS IN

类型 端子

引脚数 5 个引脚

连接3

功能 总线输出

类型 端子

引脚数 5 个引脚

连接4

功能 维护接口

类型 USB

机械参数

结构 方形

尺寸 (宽 x 高 x 长) 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm

外壳材料 塑料

金属外壳 压铸铝

净重 186 g

外壳颜色 黑色

电气连接

连接1

功能 PWR/输入/输出软件

类型 端子

电缆密封圈 M16

引脚数 5 个引脚

端子

1 SWIO 2

2 SWIO 1

3 VIN

4 GNDIN

5 FE

操作和显示

显示类型 LED

LED数 2 个

分类

税率编号 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

电气连接

连接2

功能	HOST/BUS IN
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子

配置

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

连接3

功能	总线输出
类型	端子
引脚数	5 个引脚

端子

配置

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

连接4

功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0微型-B

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 长亮	Ethernet
	黄色, 闪烁	激活数据传输
2	绿色, 长亮	Ethernet
	黄色, 闪烁	激活数据传输