

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50114519

KB PS2-1 IT190x

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	IT 1300系列移动式条码阅读器
	IT 1900g系列移动式 2D 条码阅读器
	IT 1902g 系列移动式 2D 条码阅读器
	IT 1910 系列移动式 2D 条码阅读器
	IT 1911i 系列移动式 2D 条码阅读器
适合接口	PS/2

连接

连接1	
类型	RJ41
连接2	
类型	PS/2
规格	直形
类型	插座
连接3	
类型	PS/2
规格	直形
类型	插头
电缆性质	
导线数量	6 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

机械参数

净重	139 g
----	-------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


电气连接

连接1

类型	RJ41
----	------

引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	n.c.
3	GND
4	计算机数据
5	计算机时钟
6	KB时钟
7	+5 V DC
8	KB数据
9	n.c.
10	n.c.




连接2

类型	PS/2
规格	直形
类型	插座

电气连接

引脚	引脚分配
1	计算机数据
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	计算机时钟
6	n.c.



连接3	
类型	PS/2
规格	直形
类型	插头

引脚	引脚分配
1	KB数据
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	KB时钟
6	n.c.

