

Hoja técnica

Fuente de alimentación

Código: 50138350

NT HS6608-Schuko

Contenido

- Datos técnicos
- Operación e Indicación



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Fuente de alimentación
Apropiado para	HS 66x8

Datos eléctricos

Tipo	Fuente de alimentación de sobremesa
Salida	12 V CC, 2 A
Entrada	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Datos mecánicos

Peso neto	492 g
-----------	-------

Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Alimentación de tensión correcta