

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	HS 66x8
Adequado para interface	USB

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

Características dos cabos

Número de fios	4 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Diâmetro do cabo (exterior)	5,5 mm
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	TPU
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Dados mecânicos

Peso líquido	90 g
--------------	------


Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
Conector redondo, LED	Não

Pino Ocupação de pinos

1	Cable ID
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

Pino Ocupação de pinos

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

