

技术数据表

设备防护立柱

配件编号: 549865

UDC-3100-S2

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据	
系列	UDC
包含	件夹紧支架 BT-P40, 2
	地面安装固定组件
适合	MLC 500,MLC 300安全光幕
	MLD 500 , MLD 300 多光束安全光栅
类型 , 圆柱和反射镜	设备防护立柱


功能	
功能	光幕和多光束光栅的安装和防护
	可调节 , 3个方向

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	160 mm x 3,160 mm x 149 mm
外壳材料	塑料
	金属
金属外壳	铝
净重	13,325 g
外壳颜色	黄色 , RAL 1021
紧固类型	安装底板
	落地安装
机械复位功能	是
支柱高度(不含底座)	3,100 mm
配件的外部安装	侧向
	后部

分类	
税率编号	76042990
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ECLASS 13.0	27273792
ECLASS 14.0	27273792
ECLASS 15.0	27273792
ECLASS 16.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100


尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




- A 前方
- B 前方
- C 总高度 = 3160 mm

尺寸图纸



L 支柱高度(不含底座) = 3100 mm

配件
总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50144378	SET 10x AC-UDC-2000	型材	包含: 10 件 适合: UDC-S2, DC-S2 设备防护立柱 尺寸: 2,000 mm 颜色: 黄色 材料: PVC

配件

备件

	配件编号	名称	配件	说明
	430220	SP-SET AP UDC/DC/UMC/MC	备件套装 (按照程序和镜子)	部件类型: 适配器底座 外壳颜色: 黑色

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。