

## Teknik veri sayfası


## Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	HS 66x8
Arayüz için uygundur	USB

## Bağlantı

Kablo üzeri yazısı	CBA-U46-S07ZAR
--------------------	----------------

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Standart-A

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo çapı (dış)	5,5 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme kılıf	TPU
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık	90 g
-------------	------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

## Pin Pin tahsisi

1	Kablo kimliği
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



## Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Standart-A

## Pin Pin tahsisi

1	+5 V DC
2	VER-
3	DATA+
4	GND

