

기술 데이터 시트

모듈형 연결 유닛

품목 번호: 50129663

MA 900

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MA 900
적합한 적용 대상:	바코드 리더 시리즈 BCL 900i

인터페이스

종류	RS 232, RS 422
----	----------------

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 장치와 연결
연결부 종류	Sub-D
핀 개수	25 핀

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	193 mm x 180 mm x 71 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	800 g
하우징 색상	적색 흑색

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	6 개수

인증

보호 등급	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

전기 연결

연결 1


기능	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 장치와 연결
연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	25 핀

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1 POWER	청색	공급전압 ON
2 트리거	녹색	상태 입력 트리거 센서
3 ENC/TACH	녹색	상태 입력 인코더/속도계
4 IN3	녹색	상태 입력 3
5 OUT 1	황색	상태 출력 1
6 OUT 2	황색	상태 출력 2

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50131529	KB 900-3000	상호접속 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 17 핀 연결 2: Sub-HD, 액시얼, Male, 25 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.