

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50120010

BTU 934M-D14-90

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Ürün grubu için uygun	Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur:	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK
Üzerine önceden monte edilmiş	Reflektör TKA 30x46

Mekanik bilgiler

Yansıtma yüzeyi yüksekliği	30 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	46 mm
Çap yuvarlak çubuklar	14 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı	Alüminyum
	Çelik, galvanize
Malzeme reflektör	Plastik
Net ağırlık	71 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj brketi
	yuvarlak çubuk 14 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Önceden takılı reflektör
Montaj ünitesi türü	kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551