

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Toplam akım	10 A
-------------	------

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N	24 V DC
------------------------------	---------

Girişler

Anahtarlama elemanı	PNP
---------------------	-----

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
İşlev	Kontrola bağlantı
Vida dişi büyüklüğü	M23
Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tip	erkek

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı	8 Adet
Vida dişi büyüklüğü	M12
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tip	dişi
Malzeme	Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi	TPU
Kontaktların malzemesi	Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı	4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	190 g
Vida sıkma torku	1 N·m

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak
-------------------------	---

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ECLASS 16.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585
UNSPSC 26.08	32151900

Elektrik bağlantısı

Pin Pin tahsisi


1	Soket yeri 8 / kontak 4
2	Soket yeri 6 / kontak 4
3	Soket yeri 4 / kontak 4
4	Soket yeri 2 / kontak 2
5	Soket yeri 2 / kontak 4
6	Soket yeri 1-8 / kontak 3
7	Soket yeri 1 / kontak 2
8	Soket yeri 3 / kontak 2
9	Soket yeri 5 / kontak 2
10	Soket yeri 7 / kontak 2
11	Soket yeri 7 / kontak 4
12	Soket yeri 1-8 / kontak 5
13	Soket yeri 6 / kontak 2




Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
14	Soket yeri 4 / kontak 2
15	Soket yeri 1 / kontak 4
16	Soket yeri 3 / kontak 4
17	Soket yeri 5 / kontak 4
18	Soket yeri 8 / kontak 2
19	Soket yeri 1-8 / kontak 1

Pin	Pin tahsisi
1	+
2	Sinyal 2 (NC)
3	-
4	Sinyal 1 (NO)
5	PE



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR



Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, açılı, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitle kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.