

## Teknik veri sayfası Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130441

E7-MP1-400

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|      |    |
|------|----|
| Seri | E7 |
|------|----|

## Bağlantı

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bağlantı 1    |                    |
| Bağlantı türü | Terminal           |
| Terminal türü | Çekme yayı tekniği |

## Mekanik bilgiler

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Yapı şekli                           | Silindirik            |
| Ölçü (Ø x U)                         | 70 mm x 436 mm        |
| Malzeme gövde                        | Metal                 |
|                                      | Plastik               |
| Net ağırlık                          | 360 g                 |
| Gövde rengi                          | siyah                 |
| Montaj ünitesinin uygulanması        | Ayak montajı          |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / yatay |
| Bilye modülü                         | 5 adet maks.          |
| Modül girişi                         | tek taraflı           |
| Uç kapak sayısı                      | 1 Adet                |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 66 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4          | 27371234 |
| ECLASS 8.0            | 27371234 |
| ECLASS 9.0            | 27371234 |
| ECLASS 10.0           | 27371234 |
| ECLASS 11.0           | 27371234 |
| ECLASS 12.0           | 27371234 |
| ECLASS 13.0           | 27371234 |
| ECLASS 14.0           | 27371234 |
| ECLASS 15.0           | 27371234 |
| ECLASS 16.0           | 27371234 |
| ETIM 5.0              | EC001259 |
| ETIM 6.0              | EC001259 |
| ETIM 7.0              | EC001259 |
| ETIM 8.0              | EC001259 |
| ETIM 9.0              | EC001259 |
| ETIM 10.0             | EC001259 |
| UNSPSC 26.08          | 32151500 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Terminal           |
| Terminal türü | Çekme yayı tekniği |

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

## Aksesuarlar

### Susturma montaj sistemleri

|                                                                                  | Ürün no. | Adı    | Ürün                 | Tanım                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2 | Sinyal kolon elemanı | Yapı şekli: L biçiminde<br>Versiyon: Açık L biçiminde<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi |

#### Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.