

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50148350

KD U-M12-4A-T0-050 F+B

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Hijyenik ve ıslak bölüm
	Kimyasallara karşı dayanım

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
-----------------	------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PP
Conta malzemesi	EPDM
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
AWG	22
Renk kılıf	gri
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	4,6 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	TPE
İletken izolasyonu	TPE
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Dış kaplamanın özellikleri	Halojen içermez, LABS içermez, geri dönüştürülebilir, yüksek termik dayanıklılık

Dış kaplamanın dayanıklılığı	Aside, kül sularına, ozona ve deniz suyuna karşı dayanıklı, hidrolize dayanıklı, P3 topactive karşı onaylanmış dayanıklılık
------------------------------	---

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	14 mm
Net ağırlık	70 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, ek uyarı	Çekme zinciri: -25 °C ... +60 °C
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-40 ... 105 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 105 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	IP 68
	IP 69
Sertifikasyonlar	ECOLAB

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PP
Conta malzemesi	EPDM

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

İletken rengi

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah




Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Devre şeması

Bağlantı şeması



Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50148408	TT SW 14	Alet	Tür: Tork anahtarı için altıgen baş Anahtar genişliği: 14 mm Malzeme: Paslanmaz çelik, Plastik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.