

Teknik veri sayfası

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün no.: 50129664

MSC 900 - 1000

İçerik

- Teknik veriler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Ethernet

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MSC 900
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 900i

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks.	500 mA

Arayüz

Tür	RS 232, Ethernet
Ethernet	
Adres atama	DHCP
	Manüel adres ataması
Transfer hızı	10 Mbit/sn
	100 Mbit/sn
Şalter işlevselliği	Entegre
Transfer protokolü	TCP/IP, UDP

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık	1.500 g
Gövde rengi	Kırmızı
	siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LC ekranı
	LED
LED sayısı	10 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 90 %

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50131533	KB 900-1000 MSC	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Sub-D, erkek, eksenel, 25 kutuplu Bağlantı 2: Sub-D, erkek, eksenel, 25 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 1.000 mm

Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.