

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50144295

KS U-M12-4W-V1-050

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 250 V AC/DC
-----------------	-------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Malzeme kavrama cismi	PUR
-----------------------	-----

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Versiyon	açılı
----------	-------

Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
-------------------------	-------

Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
-------	--

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
----------------	--------

İletken enine kesiti	0,34 mm ²
----------------------	----------------------

AWG	22
-----	----

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korumalı	Hayır
----------	-------

Silikonsuz	Evet
------------	------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
-----------------	------------------------------------

Kablo çapı (dış)	5 mm
------------------	------

Kablo uzunluğu	5.000 mm
----------------	----------

Malzeme kılıf	PVC
---------------	-----

İletken izolasyonu	PVC
--------------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
----------------------------	--

Dış kaplamanın dayanıklılığı	iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir
------------------------------	---

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-30 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	açılı
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Elektrik bağlantısı

Leuze

Pin	İletken rengi
1	kahverengi
2	beyaz
3	siyah
4	Mavi



Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------