

Teknik veri sayfası Distribütör

Ürün no.: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Toplam akım	1,5 A
-------------	-------

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U _N	24 V DC
---------------------------------------	---------

Girişler

Anahtarlama elemanı	PNP
---------------------	-----

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

İşlev	Kontrola bağlantı
-------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Kutup sayısı	12 kutuplu
--------------	------------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Tip	erkek
-----	-------

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı	8 Adet
-----------------	--------

Vida dişi büyüklüğü	M8
---------------------	----

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Tip	dişi
-----	------

Malzeme	Plastik
---------	---------

O conta, yuvarlak conta malzemesi	TPU
-----------------------------------	-----

Kontakların malzemesi	Altın kaplama
-----------------------	---------------

Kontak başına işletme akımı	1,5 A
-----------------------------	-------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	30 mm x 31,5 mm x 127 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	127 g
Vida sıkma torku	0 N·m

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak
-------------------------	---

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

	IP 67
--	-------

Sertifikasyonlar	c UL US
------------------	---------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279219
------------	----------

ECLASS 9.0	27440108
------------	----------

ECLASS 10.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440108
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002585
----------	----------

ETIM 6.0	EC002585
----------	----------

ETIM 7.0	EC003558
----------	----------

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------


ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

ETIM 10.0	EC002585
-----------	----------

UNSPSC 26.08	32151900
--------------	----------


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı


Pin	Pin tahsis	İletken rengi
1	Soket yeri 1-10 / kontak 1	kahverengi
2	Soket yeri 1-10 / kontak 3	Mavi
3	Soket yeri 1 / kontak 4	beyaz
4	Soket yeri 2 / kontak 4	Yeşil
5	Soket yeri 5 / kontak 4	pembe
6	Soket yeri 3 / kontak 4	Sarı
7	Soket yeri 7 / kontak 4	siyah
8	Soket yeri 4 / kontak 4	gri
9	Soket yeri 6 / kontak 4	Kırmızı
10	Soket yeri 8 / kontak 4	mor
11	Soket yeri 9 / kontak 4	gri / pembe
12	Soket yeri 10 / kontak 4	Kırmızı / Mavi



Pin	Pin tahsis	İletken rengi
1	+	kahverengi
3	-	Mavi
4	S1	bkz. yukarıdaki tablo



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.