

기술 데이터 시트

편향 미러

품목 번호: 66500100

MLD-M002

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

보호필드 데이터

| | |
|-----------|-------------|
| 가능한 감지 범위 | 0.5 ... 8 m |
|-----------|-------------|

광학 데이터

| | |
|------|--------|
| 빔 개수 | 2 개수 |
| 빔 간격 | 500 mm |

기술 데이터

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 594 mm x 64.7 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 1,400 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 클립에 설치 |

환경 데이터


| | |
|-----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
| 상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ECLASS 16.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 31241706 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



액세서리

고정 기술 - 스위블 마운트

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|--------|----------------|--------|---|
| | 540351 | BT-SET-240CC-E | 브래킷 세트 | 마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 축: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 240° 회전식 재료: 금속, 플라스틱 진동 감쇠: 아니요 |

액세서리

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.