

기술 데이터 시트

전원장치

품목 번호: 50126520

NT 24-42W

내용

- 기술 데이터
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

전기 데이터

종류	커넥터 전원장치
출력	24V DC, 1.67A
입력	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	45 mm x 69 mm x 100 mm
순중량	145 g

분류

HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

액세서리

연결 기술 - 어댑터

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132255	D M12A-12P-PWR	어댑터	연결: 2 개수 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 연결 2: 잭 소켓
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	어댑터	연결: 2 개수 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, L-코딩됨, 5 핀 연결 2: 잭 소켓
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	어댑터	연결: 2 개수 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 잭 소켓
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	어댑터	연결: 2 개수 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 잭 소켓

액세서리

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.