

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50120425

BTU 300M.5-D12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	2 adet altlık pulu 2 adet montaj somunu M4 2 adet vida M4 x 20 2 adet vida M4 x 25
Ürün grubu için uygun	Anahtarlama sensörleri, kübik Optik mesafe sensörleri
Bunlar için uygundur:	ODSL 9 Seri 10 sensörleri Seri 46B sensörleri Seri 46C sensörleri Seri 8 sensörleri

Mekanik bilgiler

Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı	V2A
Net ağırlık	103 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj braketi yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	M4 vidaları için uygundur vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Paslanmaz çelik

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	76169990
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

