

Karta danych technicznych Mobilny czytnik kodów 2D

Nr art.: 50153909

HCR 250-C1-020/SET



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	HCR 2xx
zawarty	1x kabel łączący USB 1,8 m

Dane odczytywane

Czytelne rodzaje kodów	2/5 Interleaved
	Codabar
	Codablock
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Data Matrix Code
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Addendum
	GS1 Databar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	Kod QR
	UPC

Dane optyczne

Odległość odczytu	30 ... 350 mm
Źródło światła	LED, Biały
Rozdzielczość kamery poziomo	1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo	800 px
Kąt rozproszenia wiązki oś x	46 °
Kąt rozproszenia wiązki oś y	29 °
Kontrast kodu kreskowego (PCS)	30 %
Wielkość modułu	0,076 ... 0,508 mm

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U _B	5 V, DC
Pobór mocy, maks.	2 W
Znamionowy prąd roboczy	300 mA

Interfejs

Rodzaj	RS 232, USB
RS 232	
Funkcja	Proces

USB

Funkcja	Proces
---------	--------

Przylączy

Przylączy 1

Rodzaj przylączy	RJ41
------------------	------

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	77 mm x 102 mm x 181 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	240 g

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu prze- chowywania	-40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	5 ... 95 %

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 64
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701


Przylączy elektryczne

Przylączy 1

Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylączy	RJ41

Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	niebieski, 1x migające	Odczyt udany
	czerwony	Brak wyniku odczytu