

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50124297

K-SSPB M12A-M12A-2P-0,3m-S-PUR

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	PROFIBUS DP
-----------------------------	-------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem B
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	2 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem B
Wersja	osiowy

Właściwości przewodu

Ekranowane	Tak
------------	-----

Dane mechaniczne

Masa netto	41 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Terminowanie magistrali
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem B
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	2 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem B
Wersja	osiowy