

## Karta danych technicznych

### Odbijające lustro

Nr art.: 66500100

MLD-M002

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

UK  
CA

## Dane techniczne

### Dane pola ochronnego

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Osiągalny zasięg | 0,5 ... 8 m |
|------------------|-------------|

### Dane optyczne

|               |            |
|---------------|------------|
| Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 500 mm     |

### Dane mechaniczne

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 594 mm x 64,7 mm      |
| Materiał obudowy            | Metal                         |
| Obudowa metalowa            | Aluminium                     |
| Materiał osłony obiektywu   | Tworzywo sztuczne / PMMA      |
| Materiał pokryw końcowych   | Cynkowy odlew ciśnieniowy     |
| Masa netto                  | 1.400 g                       |
| Kolor obudowy               | żółty, RAL 1021               |
| Rodzaj mocowania            | Montaż na kolumnie montażowej |
|                             | Montaż w rowkach              |
|                             | Uchwyt obrotowy               |

### Klasyfikacja


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279207 |
| ECLASS 8.0          | 27279207 |
| ECLASS 9.0          | 27273605 |
| ECLASS 10.0         | 27273605 |
| ECLASS 11.0         | 27273605 |
| ECLASS 12.0         | 27273605 |
| ECLASS 13.0         | 27273605 |
| ECLASS 14.0         | 27273605 |
| ECLASS 15.0         | 27273605 |
| ECLASS 16.0         | 27273605 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |
| UNSPSC 26.08        | 31241706 |

### Parametry otoczenia

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy             | -30 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania  | -40 ... 75 °C |
| Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 %    |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Akcesoria

### Technika zamocowań – uchwyty obrotowe

|                                                                                    | Nr art. | Oznaczenie     | Artykuł         | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 540351  | BT-SET-240CC-E | Zestaw uchwytów | Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: zaciskany<br>Rodzaj elementu mocującego: obrotowy 240°<br>Materiał: Metal, Tworzywo sztuczne<br>Amortyzacja drgań: Nie |

## Akcesoria

# Leuze

### Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.