

## Fiche technique

### Kit coulisseau

Art. n°: 425741

BT-10NC64

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Contenu</b>                        | 10 coulisseaux BT-NC-M4-M6   |
| <b>Adapté pour groupe de produits</b> | Barrières immatérielles de sécurité<br>Cellules de sécurité<br>Rideaux lumineux de commutation<br>Rideaux mesurants  |
| <b>Adapté pour</b>                    | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300<br>Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300<br>Rideaux lumineux CML700i<br>Rideaux lumineux CSL 710 |

### Données mécaniques

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Alésage 1, diamètre</b>                 | M4                    |
| <b>Alésage 2, diamètre</b>                 | M6                    |
| <b>Poids net</b>                           | 85 g                  |
| <b>Modèle de pièce de fixation</b>         | Coulisseau            |
| <b>Type de fixation, côté installation</b> | Taraudage de fixation |
| <b>Type de fixation, côté appareil</b>     | Montage en rainure    |
| <b>Matériau de la pièce de fixation</b>    | Métallique            |

### Classification

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 73182900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |