

Fiche technique

Connecteur

Art. n°: 429175

CB-M12-5GF



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Connexion

Nombre de connexions 1 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Borne à vis

Données mécaniques

Poids net 43 g

Classification

Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Borne à vis