

## Teknik veri sayfası

### Güvenlik rölesi

Ürün no.: 549912

MSI-2H



Şekil farklılık gösterebilir

#### İçerik

- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



# Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal
Kutup sayısı	16 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
	A1
1	+24 V
	13
2	Röle kontağı 1 GİRİŞ
	23
3	Röle kontağı 2 GİRİŞ
	31
4	Sinyal kontağı GİRİŞ
	Y12
5	Sensör girişi 1, açıcı 24V
	Y14
6	Sensör girişi 1, normalde açık kontak 24V
	Y22
7	Sensör girişi 2, açıcı 24V
	Y24
8	Sensör girişi 2, normalde açık kontak 24V
	Y11
9	Sensör girişi 1, 0V
	Y21
10	Sensör girişi 2, 0V
	Y1
11	Geri akış devresi (EDM)
	Y2
12	Geri akış devresi (EDM)
	14
13	Röle kontağı 1 ÇIKIŞ
	24
14	Röle kontağı 2 ÇIKIŞ
	32
15	Sinyal kontağı ÇIKIŞ
	A2
16	0 V

## Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Besleme gerilimi açık
2	yeşil, sürekli ışık	Röle K1 sıkılmış
3	yeşil, sürekli ışık	Röle K2 sıkılmış