

Teknik veri sayfası

Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50132221

REF 4-A-20x25

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Hayır
Montaj ölçüsü genişliği	20 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	25 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	25 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	20 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Mikro prizma
Net ağırlık	1 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 80 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551