

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50120011

BTU 934M-D10-90

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Reflex sur réflecteur PRK
Prémonté sur	Réflecteur TKA 30x46

Données mécaniques

Surface réfléchissante, largeur	46 mm x 30 mm
Diamètre des barres rondes	10 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué Aluminium
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 10 mm
Type de fixation, côté appareil	Réflecteur prémonté
Type de pièce de fixation	Orientable Pivotant 360° Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique
Compatible ITEM	Non

Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

