

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50120011

BTU 934M-D10-90

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Fotocellule a riflessione PRK
Premontato su	Riflettore TKA 30x46

### Dati meccanici

Superficie riflettente, larghezza	46 mm x 30 mm
Diametro delle barre tonde	10 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato Alluminio
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 10 mm
Tipo di fissaggio, lato apparecchio	Riflettore premontato
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile Orientabile di 360° Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo
Compatibile ITEM	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

