

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50120011

BTU 934M-D10-90

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Adequado para | Barreiras de luz retroreflexivas PRK |
| Pré-montado em | Espelho reflexivo TKA 30x46 |

Dados mecânicos

| | |
|---|---|
| Execução | Retangular |
| Superfície refletora, largura | 46 mm x 30 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado Alumínio |
| Tipo de fixação | Apertável com terminal |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 10 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Refletor pré-montado |
| Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Basculante Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Compatível com ITEM | Não |

Dados do ambiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
|--------------------------------|---------------|

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0 | 27279203 |
| eCl@ss 9.0 | 27273701 |
| eCl@ss 10.0 | 27273601 |
| eCl@ss 11.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

