

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50120019

BTU 934M-D12-90

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Fotocellule a riflessione PRK
Premontato su	Riflettore TKA 30x46

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Superficie riflettente, larghezza	46 mm x 30 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
	Alluminio
Tipo di fissaggio	Serrabile
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera
	Per barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato apparecchio	Riflettore premontato
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile
	Orientabile di 360°
	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo
Compatibile ITEM	No

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467