

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50120019

BTU 934M-D12-90

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	Barreiras de luz retroreflexivas PRK
Pré-montado em	Espelho reflexivo TKA 30x46

### Dados mecânicos

Superfície refletora, largura	46 mm x 30 mm
Diâmetro das barras redondas	12 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Refletor pré-montado
Tipo de suporte de fixação	Apertável com terminal
	Basculante
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal
Compatível com ITEM	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467