

Hoja técnica

Reflector

Código: 50120019

BTU 934M-D12-90

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Fotocélulas reflexivas PRK
Premontado en	Reflector TKA 30x46

Datos mecánicos

Superficie de reflexión, anchura	46 mm x 30 mm
Diámetro de varillas	12 mm
Material del reflector	Plástico
Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Acero, galvanizado Aluminio
Versión de la pieza de fijación	Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Para varilla 12 mm Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo	Reflector premontado
Tipo de pieza de fijación	Giratorio en 360° Orientable Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Metal
Compatible con ITEM	No

Clasificación

Número de arancel	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467