

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50120010

BTU 934M-D14-90

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Fotocellule a riflessione PRK
Premontato su	Riflettore TKA 30x46

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Superficie riflettente, larghezza	46 mm x 30 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato Alluminio
Tipo di fissaggio	Serrabile
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 14 mm
Tipo di fissaggio, lato apparecchio	Riflettore premontato
Tipo di elemento di fissaggio	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo
Compatibile ITEM	No

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467