

Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120463
KB 301-3000-MA200

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia RS 232

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore femmina

Numero di poli 32 poli

Collegamento 2

Tipo di collegamento JST ZHR

Numero di poli 10 poli

6 poli

Proprietà del cavo

Numero di conduttori 16 pezzo(i)

Colore della guaina Nero

Schermato Sì

Modello di cavo Cavo di interconnessione

Diametro del cavo (esterno) 8,1 mm

Lunghezza cavo 3.000 mm

Materiale della guaina PVC

Idoneità per catena portacavi No

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore femmina

Numero di poli 32 poli

Collegamento 2


Tipo di collegamento JST ZHR

Numero di poli 10 poli

6 poli

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50117011	KB USB A - USB miniB	Cavo di assistenza	Idoneo per interfaccia: USB Collegamento 1: USB Collegamento 2: USB Schermato: Sì Lunghezza cavo: 1.500 mm Materiale della guaina: PVC

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.