


## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120436  
KB RS232-1 HS 65x8

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	HS 65x8
Idoneo per interfaccia	RS 232

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	6 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo spiralizzato
Diametro del cavo (esterno)	5 mm
Lunghezza cavo	2.800 mm
Materiale della guaina	TPE
Idoneità per catena portacavi	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

#### Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

## Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

