

## Hoja técnica





### Cable de interconexión

Código: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	HS 65x8
Apropiado para interfaz	RS 232

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

#### Propiedades de cable

Número de conductores	6 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.800 mm
Material de cubierta	TPE
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

#### Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



### Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

## Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

