

Karta danych technicznych

Kątownik mocujący

Nr art.: 50113549

BT D12M.5

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Odpowiednie dla grupy produktów	Czujniki przełączające, cylindryczne
Przeznaczony dla	Czujniki o konstrukcji M12

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	25 mm x 24 mm x 16 mm
Średnica wewnętrzna	12 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej	V2A
Masa netto	14 g
Wersja elementu mocującego	Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przykręcany
Rodzaj elementu mocującego	sztywne
Materiał elementu mocującego	Stal nierdzewna

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

